



Nuestras luces LED de mayor eficiencia energética hasta el momento.

Dale a tu pared exterior un aspecto tradicional con el aplique mural LED negro de Philips. Su luz difusa y brillante también es ideal para iluminar la entrada principal. Su diseño retro es una forma elegante de disfrutar de tus momentos al aire libre.

Fácil instalación

· No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

- · Larga duración, de hasta 50.000 horas
- · Ultra Efficient Solar

Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

Características especiales

- · Luz de doble brillo
- · Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado

Luz de alta calidad

· Luz blanca brillante de 3000 K

Destacados

No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

Larga duración, de hasta 50.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Ultra Efficient Solar



Gracias al sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan hasta 35 horas de luz con una batería totalmente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz de doble brillo

Crea un ambiente flexible y atractivo con la función de doble brillo. La luz se atenúa cuando está inactiva y se ilumina automáticamente cuando hay personas presentes, lo que brinda el nivel de luz adecuado siempre que lo necesitas.

Sensor de movimiento y de atardeceramanecer integrado



Con un sensor de movimiento integrado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardeceramanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece y es perfecta para esas largas tardes de verano o para garantizar tu seguridad.

Luz blanca brillante de 3000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca brillante de 3000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Plástico

Duración

· Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sensor de día y noche: Sí

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: Sí

· Sensor de movimiento: Sí

· Energía solar: Sí

Luz blanca cálida: No

· Pieza central: No

Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K

Varios

 Diseñada especialmente para: Jardín, Patio

· Estilo: Contemporáneo

Tipo: Apliques murales

EyeComfort: No

· Innovaciones LED: UltraEfficient

· Características adicionales: Sensor,

Solar, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,48 kgAltura global: 205 mmLongitud global: 190 mmAnchura global: 140 mm

Servicio

Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

Flujo luminoso total de la luminaria:
250

· Color de la luz: 3000 K

· Red eléctrica: 4 V

· Luminaria regulable: No

 Clase energética de la fuente de luz incluida: A

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 1.4

· Código IP: IP44

· Clase de protección: Clase III

· Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8720169263918

· Peso neto: 0,48 kg

· Peso bruto: 0,7 kg

· Altura: 24 cm

· Longitud: 16,5 cm

Anchura: 15 cm



Fecha de emisión: 2025-09-17 Versión: 0 356 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.