

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



8720169266490



Disfruta de un atractivo jardín con luz

Esta luz exterior se ha diseñado siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre habías deseado.

Fácil de usar

· Bombilla no incluida

Lleva el diseño a tu jardín

· Elige apliques murales para exteriores

Excelente calidad

· Material de alta calidad

Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

Destacados

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Elige apliques murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Metal

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

Haces de luz bidireccionales: NoTotalmente impermeable: Sí

· LED integrado: No

· Sensor de movimiento: No

Energía solar: NoLuz blanca cálida: NoPieza central: No

Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

 Diseñada especialmente para: Jardín, Patio

· Estilo: Contemporáneo

· Tipo: Apliques murales

· EyeComfort: No

Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,99 kg
Altura global: 240 mm
Longitud global: 140 mm
Anchura global: 100 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Red eléctrica: 220 - 240 V

• Luminaria regulable: No

 Clase energética de la fuente de luz incluida: no aplicable

· Casquillo: E27

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 25

· Código IP: IP44

· Clase de protección: Clase I

· Fuente de luz sustituible: Sí

· Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8720169266490

Peso neto: 0,99 kgPeso bruto: 1,1 kgAltura: 25 cm

Longitud: 10,5 cmAnchura: 14,5 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.348 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.