

# PHILIPS

Aplique mural Kylis  
25 W GU10 Sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua



8720169266575



## Disfruta de un atractivo jardín con luz

Esta luz exterior se ha diseñado siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre habías deseado.

### Fácil de usar

- Bombilla no incluida

### Lleva el diseño a tu jardín

- Elige apliques murales para exteriores

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

### Características especiales

- Efecto de iluminación bidireccional

# Destacados

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Elige apliques murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

## IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado

para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

## Efecto de iluminación bidireccional

Esta luminaria de exterior de Philips crea el ambiente perfecto en tu jardín o terraza con su efecto de luz bidireccional.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

## Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

## Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,65 kg
- Altura global: 160 mm
- Longitud global: 90 mm
- Anchura global: 78 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: no aplicable
- Casquillo: GU10
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 25
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 2

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169266575
- Peso neto: 0,65 kg
- Peso bruto: 0,71 kg
- Altura: 17 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Anchura: 10 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.299

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)