



8720169266636



Disfruta de un atractivo jardín con luz

Esta luz exterior se ha diseñada siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre has deseado. Disponible en luz blanca cálida o fría.

Avanzada luz LED

· Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

· Material de alta calidad

Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

Luz de alta calidad

· Luz blanca cálida de 2700 K

Destacados

Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Metal

Duración

· Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: Sí

· Sensor de movimiento: No

Energía solar: No

· Luz blanca cálida: Sí

· Pieza central: No

Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

 Índice de reproducción cromática (IRC): 80

· Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Apliques murales
- · EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,26 kgAltura global: 87 mmLongitud global: 100 mmAnchura global: 100 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 720
- Color de la luz: 2700 kRed eléctrica: 220 240 V
- · Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6
- · Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase IIFuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169266636
- Peso neto: 0,26 kg
 Peso bruto: 0,31 kg
 Altura: 10 cm
 Longitud: 11 cm
 Anchura: 11 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.295 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.