

PHILIPS

Focos empotrables
Fresco 4,6 W GU10

Luminarias de exterior

2700 k

Negro

Estanto al agua



8720169266858



Dirige fácilmente la luz LED de alta calidad donde quieras

El foco empotrado Philips Fresco ofrece una atractiva luz LED para destacar las características del jardín o iluminar zonas oscuras con claridad. Está fabricado en acero inoxidable duradero, mientras que el cabezal ajustable permite un haz de luz direccional.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable

Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Material de larga duración y de gran calidad

Diseñado para exteriores

- IP23: resistente al agua

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Luz LED de alta calidad

La bombilla LED que se proporciona en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Material de larga duración y de gran calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración y alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente y duradero que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

IP23: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP23 significa que ha diseñado para estar protegida contra las salpicaduras de agua y es ideal para iluminar una veranda o un porche.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,16 kg
- Distancia empotrada: 110 mm
- Altura global: 110 mm
- Longitud global: 100 mm
- Anchura global: 100 mm
- Recorte empotrado en el techo: 8.0 cm x 8.0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 355
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: G
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 4.6
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169266858
- Peso neto: 0,16 kg
- Peso bruto: 0,28 kg
- Altura: 10 cm
- Longitud: 9 cm
- Anchura: 10 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.375

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com