





Nuestras luces LED de mayor eficiencia energética hasta el momento.

Philips ha desarrollado una luz LED solar ultraeficiente para exterior que utiliza una nueva tecnología para rebajar las emisiones de carbono, reducir los residuos de materiales y disminuir el uso de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura 5 veces más que las luces LED de Philips para exterior equivalentes. Justo lo que hace falta para un planeta más sostenible.

Fácil instalación

· No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

· Ultra Efficient Solar

Lleva el diseño a tu jardín

· Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Avanzada luz LED

• 5 años de garantía en el sistema LED

Diseñado para exteriores

• IP44: resistente al agua

Luz de alta calidad

· Luz blanca brillante de 3000 K

Destacados

No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

Ultra Efficient Solar



Gracias al sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan hasta 40 horas de luz con una batería totalmente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

Decídete por lámparas de pedestal para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con esta lámpara de pedestal, perfecta para iluminar el jardín, el borde de la terraza o para resaltar entradas y caminos.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz blanca brillante de 3000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca brillante de 3000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: NegroMaterial: Plástico

Duración

· Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sensor de día y noche: Sí

· Totalmente impermeable: Sí

LED integrado: Sí

· Sensor de movimiento: Sí

· Energía solar: Sí

· Luz blanca cálida: No

· Pieza central: No

Zona de jardín

· Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- · Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Enlazable,
 Sensor, Solar, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,912 kg
Altura global: 600 mm
Longitud global: 175 mm
Anchura global: 175 mm

Servicio

Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria:
 250
- · Color de la luz: 3000 K
- · Red eléctrica: 4 V
- · Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 1.3
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección: Clase III
- · Fuente de luz sustituible: Sí

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169267213
- Peso neto: 0,91 kgPeso bruto: 1,41 kg
- · Altura: 63 cm
- · Longitud: 20 cm
- · Anchura: 20 cm



Fecha de emisión: 2025-09-17 Versión: 0.259 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.