

# PHILIPS

Seguridad Securit  
8,7 W

Luminarias de exterior

5000 K

Negro

Sensor; Solar; estanco al agua



8720169269156



## Luz de jardín de larga duración alimentada por energía solar para todas las estaciones

La luz de seguridad Philips Nysil es una lámpara solar fiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y favorece la sostenibilidad.

### Fácil instalación

- No se requiere cableado

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 15.000 horas

### Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

### Excelente calidad

- Material de alta calidad

### Características especiales

- Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

# Destacados

## No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

## Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

## Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad



Incluye un sensor de movimiento que crea un ambiente acogedor al llegar a casa o te hace saber que alguien ha llegado.

## Larga duración, de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

## Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Regulable: arriba y abajo
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Efecto de luz difusa: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Material de calidad superior: Sí
- Energía solar: Sí
- Luz regulable brillante y cálida: No
- Pieza central: No

### Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

### Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 5000 K

### Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Sensor, Solar, Resistente al agua

### Consumo de energía

- Consumo de energía: 8,7

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,47 kg
- Altura global: 168 mm
- Longitud global: 293 mm
- Anchura global: 117 mm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Diurna
- Red eléctrica: 4 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: no aplicable
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No

### La bombilla

- Actualizable por software: No

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169269156
- Peso neto: 0,47 kg
- Peso bruto: 0,65 kg
- Altura: 18 cm
- Longitud: 14 cm
- Anchura: 23 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.303

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)