

# PHILIPS

Aplique mural  
Python 3,8 W

Luminarias de exterior

2700 k

Antracita

Sensor; estanco al agua



8720169269194



## Disfruta de un bonito jardín iluminado de forma sostenible

El aplique mural Philips Python LED para exteriores en antracita gris enmarca un panel de luz dentro de un resistente marco de acero inoxidable fundido e incorpora un sensor de movimiento. Estas luces de exterior ultraeficientes emplean una tecnología innovadora para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de materiales y reducir el consumo de energía.

### Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 50.000 horas
- Ultraeficiente
- Hasta un 80 % de ahorro de energía

### Avanzada luz LED

- 5 años de garantía en el sistema LED

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

### Características especiales

- Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

8720169269194

**Luz de alta calidad**

- Luz blanca cálida de 2700 K

# Destacados

**Larga duración, de hasta 50.000 horas**



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

**Ultraeficiente**



Consume al menos un 50 % menos de energía en comparación con las luces LED estándar equivalentes de Philips.

**Hasta un 80 % de ahorro de energía**



Las luces LED ahorran hasta un 80 % de energía respecto a una iluminación convencional con la misma emisión de luz. Cuando compras una bombilla LED de Philips, empiezas a ahorrar dinero desde el primer minuto. Por cada fuente de luz que sustituyas por una luz LED, obtendrás un ahorro inmediato en tu factura de la luz.

**5 años de garantía en el sistema LED**



Además de la garantía estándar de 2 años que se ofrece para esta luminaria, Philips también ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED (el módulo y el controlador LED).

**IP44: resistente al agua**



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

**Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad**



Incluye un sensor de movimiento que crea un ambiente acogedor al llegar a casa o te hace saber que alguien ha llegado.

**Luz blanca cálida de 2700 K**

¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

## Especificaciones

**Diseño y acabado**

- Color: Antracita
- Material: Metal

**Duración**

- Vida útil nominal: 50.000

**Medio ambiente**

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

**Características/accesorios adicionales incluidos**

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: No
- Pieza central: No

**Zona de jardín**

- Zona de jardín: Jardines y patios

**Características de la luz**

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

**Varios**

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Sensor, Resistente al agua

**Consumo de energía**

- Consumo de energía: 4,3

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 0,46 kg
- Altura global: 220 mm
- Longitud global: 170 mm
- Anchura global: 80 mm

**Servicio**

- Garantía: 5 años

**Especificaciones técnicas**

- Flujo luminoso total de la luminaria: 800
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: B
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

#### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169269194
- Peso neto: 0,46 kg
- Peso bruto: 0,58 kg
- Altura: 23 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 18 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.312

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)