



Luz para el jardín que sencillamente puedes enchufar, conectar y disfrutar

La familia de bajo voltaje GardenLink de Philips ofrece una gama de luminarias de exterior que se puede instalar de forma fácil y segura. Puedes conectar varias luces a una sola fuente de alimentación y enchufarla a una toma estándar y luego añadir fácilmente luces adicionales o cambiarlas de posición cuando quieras. El cableado es sencillo y el bajo voltaje significa que no existe peligro alguno para ti, tus hijos o tus mascotas.

Fácil de usar

- · Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink
- · Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Seguridad de uso

· Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Excelente calidad

· Material de alta calidad

Destacados

Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink

Todas las luminarias GardenLink ofrecen el mismo sistema de cierre roscado para una fácil instalación y conexión. Puedes cambiar la posición de las luminarias y los accesorios a medida que cambien tus necesidades de iluminación exterior y añadir luz a cada rincón de tu jardín.

Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Instalación y conexión súper fáciles con los conectores de cierre roscado de los productos. Simplemente conecta las luces y disfruta.

Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Las luces de bajo voltaje (24 V) son seguras de instalar sin ayuda y sin riesgo de descarga eléctrica; no se requiere un electricista profesional.

Material de alta calidad

Este cable de extensión Philips GardenLink se ha fabricado con materiales de alta calidad. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

Especificaciones

Diseño v acabado

Color: NegroMaterial: PVC

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sensor de día y noche: No

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: No

· Sensor de movimiento: No

Energía solar: NoPieza central: No

Zona de jardín

Zona de jardín: Jardines y patios

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín,
 Patio
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Accesorios
- Características adicionales: Baja tensión, Estanco al agua

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,4 kgAltura global: 20 mm

· Longitud global: 10.000 mm

· Anchura global: 20 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

· Luminaria regulable: No

· Código IP: IP67

· Clase de protección: ND

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169269354

• Peso neto: 0,4 kg

• Peso bruto: 0,45 kg

· Altura: 13,7 cm

· Longitud: 10,2 cm

Anchura: 10,2 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.321 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.