

PHILIPS

Aplique mural Grits
1,5 W

Luminarias de exterior

2700 k

Negro

Baja tensión; estanco al agua



8720169269439



Luz para el jardín que sencillamente puedes enchufar, conectar y disfrutar

La familia de bajo voltaje GardenLink de Philips ofrece una gama de luminarias de exterior que se puede instalar de forma fácil y segura. Puedes conectar varias luces a una sola fuente de alimentación y enchufarla a una toma estándar y luego añadir fácilmente luces adicionales o cambiarlas de posición cuando quieras. El cableado es sencillo y el bajo voltaje significa que no existe peligro alguno para ti, tus hijos o tus mascotas.

Fácil de usar

- Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink
- Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Seguridad de uso

- Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 20.000 horas

8720169269439

Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K

Destacados

Compatible con todas las luminarias y accesorios GardenLink

Todas las luminarias GardenLink ofrecen el mismo sistema de cierre roscado para una fácil instalación y conexión. Puedes cambiar la posición de las luminarias y los accesorios a medida que cambien tus necesidades de iluminación exterior y añadir luz a cada rincón de tu jardín.

Fácil de instalar con los conectores de cierre roscado

Instalación y conexión súper fáciles con los conectores de cierre roscado de los productos. Simplemente conecta las luces y disfruta.

Seguridad extra con bajo voltaje de 24 V

Las luces de bajo voltaje (24 V) son seguras de instalar sin ayuda y sin riesgo de descarga eléctrica; no se requiere un electricista profesional.

Larga duración, de hasta 20.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 20.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Luz blanca cálida de 2700 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Zona de jardín

- Zona de jardín: Jardines y patios

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 70
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- Características adicionales: Baja tensión, Resistente al agua

Consumo de energía

- Consumo de energía: 1,5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,12 kg
- Altura global: 110 mm
- Longitud global: 110 mm
- Anchura global: 80 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 180lm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220 - 240 V
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: E
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: Sí

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169269439
- Peso neto: 1,12 kg
- Peso bruto: 1,36 kg
- Altura: 15,7 cm
- Longitud: 11,4 cm
- Anchura: 35 cm



Fecha de emisión:
2026-05-30
Versión: 0.285

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com