



# Luz manos libres por motivos de seguridad y comodidad

Este plafón LED de Philips se enciende y apaga fácilmente mediante el sensor de movimiento. Tiene un amplio rango de detección, una emisión de luz más brillante y tecnología LED de encendido instantáneo, por lo que puedes confiar en que tu hogar esté bien iluminado para mejorar la seguridad y la visibilidad. Luz cómoda que no daña la vista.

#### Fácil de usar

 Con su sensor de movimiento automático incorporado, esta luminaria se enciende automáticamente cuando alguien pasa por delante.

#### **Excelente calidad**

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

#### Duración

· Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

### Destacados

#### Sensor de movimiento integrado Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto

estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes

durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

#### Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

#### Diseño v acabado

- · Color: White
- · Material: Metal. Plástico

#### Duración

- · Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- · Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

#### Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 125 lm/W

#### **Varios**

- · Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí

#### Otras características

· Corriente de la bombilla: 104 mA

#### Consumo de energía

• Factor de potencia: 0.5

#### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,29 kg
- · Altura global: 60 mm

#### **Servicio**

· Garantía: 2 años

#### Especificaciones técnicas

- · Diámetro: 245 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1500
- · Color de la luz: 4000
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección: Clase I

#### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169296008

· Peso neto: 0,29 kg

• Peso bruto: 0,48 kg

Altura: 28 cmLongitud: 7,2 cmAnchura: 28 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.145 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.