

PHILIPS

Lámpara portátil
Alula 1,2 W

Luminarias de exterior

3000 K

Negro

Colores RGB; solar; estanco al
agua



8720169296503



Ilumina tu vida en el exterior

Esta lámpara solar portátil Philips Alula tiene tres modos de ajuste de luz en uno. Con un simple toque puedes disfrutar de dos niveles de brillo o del modo de fiesta RGB.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Material de alta calidad

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Destacados

Larga duración, de hasta 15.000 horas



Luz LED fiable de alta calidad de hasta 15.000 horas de duración. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas del ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: Sí
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas portátiles
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Colores RGB, Solar, Estanco al agua

Consumo de energía

- Consumo de energía: 1,2

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,362 kg
- Altura global: 150 mm
- Longitud global: 130 mm
- Anchura global: 120 mm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 80/20
- Color de la luz: 3000
- Red eléctrica: 5, 4 CC
- Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: F
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169296503
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Altura: 12 cm
- Longitud: 14 cm
- Anchura: 15 cm



Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.170

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com