

PHILIPS

Bombilla LED intelig.
GU10 Cristal, 345 lm, paq.
3 ud.

LED inteligente

Luz blanca regulable

Regul. baja

Automat. inteligentes

Control mediante aplicación o
voz

8720169296701



Haz más inteligente la luz de tu hogar

Aporta flexibilidad y comodidad en el día a día a tu iluminación con esta bombilla inteligente GU10, que cuenta con luz blanca regulable que se adapta sin esfuerzo desde tonos fríos, que favorecen la concentración, hasta tonos cálidos y relajantes, en un amplio rango de CCT (2700 K–6500 K). Ajusta el brillo perfecto para cada momento con una regulación suave desde el 100 % hasta tan solo el 1 %, mientras que los automatismos integrados permiten que la iluminación se adapte a tu rutina.

Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Luz blanca regulable
- Regul. baja

Formato


- Cristal prémium

Destacados

Connected by WiZ

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente de hogar inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Controles inteligentes



Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz con tu asistente doméstico inteligente; compatible con Alexa y Google Home.

Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Luz blanca regulable



Ajustala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

Regul. baja



Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

Cristal prémium



Las bombillas inteligentes de cristal destacan por su calidad de luz superior, su durabilidad y su aspecto de alta gama, y ofrecen una solución de iluminación fiable y duradera que realza cualquier estancia.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: PAR16
- Casquillo: GU10
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí

Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,05 kg

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- Temperatura del color: 2700-6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 73

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 40 mA

Información del embalaje

- EAN: 8720169296701
- EOC: 872016929670100
- Título del producto: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.48
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,7 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 5,5 mm
- Longitud global: 5,5 mm
- Anchura global: 5 mm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Intensidad nominal máxima: 550 cd
- Potencia nominal: 4.7 W

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1877833
- Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169296701
- Peso neto: 0,15 kg
- Peso bruto: 0,25 kg
- Altura: 14,4 cm
- Longitud: 7,1 cm
- Anchura: 18,5 cm



Fecha de emisión:
2026-07-29
Versión: 0.247

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com