

# PHILIPS

Foco 50 W PAR16  
GU10 x2

LED inteligente

Bombilla inteligente regulable

Hasta 345 lúmenes

Sencilla conexión Plug & Play

Control mediante aplicación o  
voz



8720169296763



## Luz inteligente para tu vida diaria

¡Pon el foco en tu comodidad y bienestar! Estos focos inteligentes tienen la forma GU10 estándar que conoces y adoras, pero sus lentes de cristal auténtico aportan un toque extra de elegancia. Y te ofrecen algo que es cualquier cosa menos estándar: luz blanca regulable para todas tus necesidades y estados de ánimo. Programa una luz blanca fría cuando necesites hacer cosas, o una acogedora luz blanca cálida cuando quieras relajarte, lo que te permite vivir tu vida doméstica mejor y más cómoda. Todo esto, además de control mediante la voz, el mando a distancia WiZ o la aplicación WiZ, tanto si estás en casa como si no. Los focos Philips Smart GU10 se conectan a través de la red Wi-Fi existente, sin necesidad de hardware adicional, redes ni configuración.

### Configuración sencilla

- Sencilla conexión Plug & Play

### Control inteligente

- Controla desde cualquier parte con tu smartphone

### Funciones inteligentes

- Automatiza las luces con programas
- Automatiza las luces. Funciona con productos Connected by WiZ

**Modos de luz**

- Millones de colores y modos de iluminación dinámica
- Luz blanca fría

**Formato**

- Distribución de la luz uniforme

# Destacados

## Sencilla conexión Plug & Play



WiZ funciona con tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ninguna conexión adicional. Simplemente enchufa la nueva luz, descarga la aplicación WiZ y ¡listo!

## Controla las luces desde cualquier lugar



Controla las luces WiZ desde el lugar en el que te encuentres con tu smartphone. No tienes que preocuparte de si te dejas las luces encendidas antes de salir de casa. La aplicación WiZ está disponible para dispositivos iOS y Android.

## Automatiza las luces con programas

Automatiza las luces para que se adapten a tus rutinas diarias o semanales. Programa que la luz se encienda antes de llegar a casa y que se mantenga apagada cuando no la necesites.

## Automatiza las luces



Puedes configurar las luces para que se enciendan o se apaguen o para que cambien de modo si detectan movimiento. Funciona con todos los productos de WiZ Connected.

## Millones de colores y modos de iluminación dinámica



Elige entre una paleta de millones de colores de luz para crear un ambiente impresionante en tu hogar. Disfruta de esas sutiles diferencias con las que nuestros efectos de iluminación dinámicos hacen brillar tu entorno.

## Luz blanca fría



Ilumina tu hogar con luz blanca fría energizante. Una luz inteligente que simplemente se adapta a tus actividades diarias.

## Distribución de la luz uniforme



Consigue una iluminación uniforme en toda la habitación con esta luz, que distribuye uniformemente su luz suave y brillante por toda la estancia.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: PAR16
- Casquillo: GU10
- Tipo de cristal: Transparente
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: Sí

## Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,05 kg

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 90$
- Temperatura del color: 2200–6500 K
- Categoría de color de luz: A todo color
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 73

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 40 mA

## Información del embalaje

- EAN: 8720169296763
- EOC: 872016929676300
- Título del producto: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 2PF/6

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.48
- Voltaje: AC 220–240 V
- Potencia equivalente: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 4,7 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 5

## Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 55 mm
- Longitud global: 55 mm
- Anchura global: 50 mm

## Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000
- Flujo lumínico nominal: 345 lm
- Intensidad nominal máxima: 550 cd
- Potencia nominal: 4.7 W

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 1877832
- Referencia de medición de flujo: Narrow Cone

## La bombilla

- Actualizable por software: Sí

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC:  
8720169296763
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 16 cm
- Longitud: 7 cm
- Anchura: 10,5 cm



Fecha de emisión:  
2026-05-30  
Versión: 0.144

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)