





Luz elegante diseñada para el cuarto de baño

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la bombilla LED Philips GU10 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración. Con un diseño resistente a la condensación con clasificación IP44, es una opción perfecta para aportar estilo al cuarto de baño.

Fácil de usar

- · Cabezal de foco ajustable
- · Bombilla no incluida

Fácil instalación

Montaje fácil ClickFix

Fácil de usar

 Perfecta para colocarla en paredes o techos, la luminaria te da la libertad de personalizar el aspecto para que combine con las zonas de interior.

Seguridad

· Resistente a la condensación

Materiales y acabado

· Material de alta calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Montaje fácil ClickFix



Instala fácilmente los focos empotrables y sin ayuda. Gracias a ClickFix, no necesitarás un par de manos extra. Basta con montar el anclaje en el techo, conectar los cables y luego encastrar y fijar la lámpara a la vez.

Montaje adaptable para pared o techo Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

Color: WhiteMaterial: Metal

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Sistema de montaje click!FIX: Sí
- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: No
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Vestíbulo
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix, Estanco al agua

Otras características

· Corriente de la bombilla: 100 mA

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,429 kg
Altura global: 80 mm
Longitud global: 240 mm
Anchura global: 120 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No

· Casquillo: GU10

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5

· Código IP: IP44

Clase de protección: Clase INúmero de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169299092

Peso neto: 0,43 kgPeso bruto: 0,5 kgAltura: 34 cmLongitud: 7,6 cm

· Anchura: 9,6 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.171 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.