



8720169299313





Luz de alta calidad diseñada para ofrecer cualquier efecto de iluminación

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige la vela LED Philips E14 para que combine con el estilo de foco y garantice una luz de alta calidad y larga duración.

Fácil de usar

- · Cabezal de foco ajustable
- · Bombilla no incluida

Fácil instalación

· Montaje fácil ClickFix

Fácil de usar

 Perfecta para colocarla en paredes o techos, la luminaria te da la libertad de personalizar el aspecto para que combine con las zonas de interior.

Materiales y acabado

· Material de alta calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Montaje fácil ClickFix



Instala fácilmente los focos empotrables y sin ayuda. Gracias a ClickFix, no necesitarás un par de manos extra. Basta con montar el anclaje en el techo, conectar los cables y luego encastrar y fijar la lámpara a la vez.

Montaje adaptable para pared o techo Material de alta calidad



Material duradero y atractivo para una inversión atractiva y de larga duración.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- · Color: Negro
- · Material: Metal, Vidrio

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Sistema de montaje click!FIX: Sí
- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: No
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Garaje, Vestíbulo, Cocina, Salón
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- · Características adicionales: ClickFix

Otras características

· Corriente de la bombilla: 345 mA

Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,761 kg
Altura global: 140 mm
Longitud global: 480 mm
Anchura global: 160 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No

· Casquillo: E14

 Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 25

· Código IP: IP20

Clase de protección: Clase INúmero de fuentes de luz: 3

Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8720169299313

Peso neto: 0,76 kgPeso bruto: 0,9 kgAltura: 51 cm

Longitud: 12 cmAnchura: 13 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.189 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.