





Luz LED elegante diseñada para el cuarto de baño

Philips ofrece luces de espejo para todas las necesidades de iluminación de cuartos de baño. Nuestras lámparas de espejo están diseñadas para funcionar en condiciones de humedad, con protección contra salpicaduras de agua. Suave luz LED blanca cálida que no daña la vista. Se instala en cuatro sencillos pasos con el sistema de instalación ClickFix patentado por Philips. Fabricado con materiales robustos seleccionados por su durabilidad y atractivo visual.

Fácil instalación

· Montaje fácil ClickFix

Combina con tu estilo interior

 combina perfectamente con otras lámparas de cuarto de baño Philips

Soluciones de iluminación sostenible

· Larga duración, de hasta 25.000 horas

Bienestar en tu cuarto de baño con iluminación de alta calidad

· Una buena iluminación en el cuarto de baño es esencial

Luz de alta calidad

• EyeComfort: luz que no cansa la vista

Seguridad

· Resistente a la condensación

Duración

· Calidad de larga duración, incluso después de años

Destacados

Montaje fácil ClickFix

Instálalo en cuatro sencillos pasos con el sistema de instalación ClickFix patentado por Philips. Instala tu foco fácilmente sin ayuda. Basta con montar el anclaje en el techo, conectar los cables y luego encastrar y fijar la luz a la vez.

Amplia gama de iluminación de cuartos de baño

Philips ofrece luces de espejo y focos de techo para todas las necesidades de iluminación de cuartos de baño

Larga duración, de hasta 25.000 horas



Luz LED confiable de alta calidad que dura hasta 25.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas del ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Una buena iluminación es esencial

A la hora de arreglarse, es esencial poder ver con claridad, por eso todas las luminarias son una excelente fuente de luz. La gama de iluminación de cuartos de baño utiliza las últimas tecnologías de ahorro de energía para producir una luz de calidad que garantice una buena visibilidad sin deslumbrar.

EyeComfort: luz que no cansa la vista



Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que el interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación, para garantizar que cumplen los requisitos de EyeComfort. Esta luminaria LED de Philips no solo proporciona una luz confortable, sino que se mantiene así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década.

Resistente a la condensación

Dado que es resistente a la condensación, puedes utilizar este producto con total seguridad en cuartos de baño, cocinas, terrazas y otros espacios donde la humedad debe tenerse en cuenta.

Resistente y de larga duración

Fabricada con materiales robustos seleccionados por su durabilidad y atractivo visual. Construida para un rendimiento duradero. Instálala y olvídate de ella hasta el final de su larga vida útil, sin tener que preocuparse de sustituirla. Los materiales de alta calidad se someten a pruebas de horneado UV, altas temperaturas y otras pruebas de resistencia para garantizar su durabilidad.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

· Color: Latón

· Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- · Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Sistema de montaje click!FIX: Sí
- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- · Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 2700 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.):150 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Vestíbulo
- · Estilo: Contemporáneo
- · Tipo: Apliques murales
- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: ClickFix, Estanco al agua

Otras características

· Corriente de la bombilla: 75 mA

Consumo de energía

- · Factor de potencia: 0.5
- · Consumo de energía: 10

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,683 kgAltura global: 50 mm
- · Longitud global: 630 mm
- · Anchura global: 50 mm

Servicio

· Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 1500
- · Color de la luz: 2700
- · Red eléctrica: 220-240 CA
- · Luminaria regulable: No
- Clase energética de la fuente de luz incluida: D
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección: Clase I
- · Fuente de luz sustituible: No
- · Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169299511
- · Peso neto: 0,63 kg
- Peso bruto: 0,72 kg
- · Altura: 64 cm
- · Longitud: 6,6 cm
- · Anchura: 6,6 cm



Fecha de emisión: 2025-08-30 Versión: 0.295 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.