

PHILIPS

Plafón 10 W

Ultraeficiente

4000 K

Translúcido

Brillo dual

8720169300996



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Cambio de brillo: con el plafón LED SceneSwitch de Philips, puedes disfrutar de tres ajustes de brillo para adaptarte a lo que estés haciendo. Luz cómoda que no cansa la vista. Solo necesitas el interruptor que ya tienes. Cambio de color: cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con el plafón LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz brillante a luz natural y a un brillo cálido y acogedor. Luz cómoda que no cansa la vista. Sin necesidad de regulador ni instalación adicional. Solo necesitas tu interruptor existente.

Soluciones de iluminación sostenible

- Luz LED de alta calidad

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

Efecto de iluminación

- Luz brillante con distribución uniforme

Destacados

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante,

permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Crea una atmósfera elegante



Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente tus habitaciones, elige esta luz de distribución uniforme, que cubre de luz uniforme el espacio.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Translúcido
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 51 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000

Medio ambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Salón
- Estilo: Moderno
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient
- Características adicionales: Brillo dual

Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA
- Eficiencia: 195 lm/W

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,76 kg
- Altura: 8 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 50.000 hora(s)
- Diámetro: 350 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1950
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169300996
- Peso neto: 0,76 kg
- Peso bruto: 1,09 kg
- Altura: 38,2 cm
- Longitud: 9,2 cm
- Anchura: 38,2 cm



Fecha de emisión:
2025-04-19
Versión: 0.193

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com