



# Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

#### Luz de alta calidad

· Luz fría y energizante

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

· Forma y tamaño similares a los lineales halógenos

# Elige una solución sostenible

· Hasta un 80 % de ahorro de energía

# Destacados

# 3500 K [bombillas LED]



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3500 K, lo que proporciona una luz fría energizante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

# Sustituye a los halógenos lineales



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este lineal LED de iluminación moderna estándar es ideal para sustituir los lineales halógenos tradicionales.

### Hasta un 80 % de ahorro de energía



Disfruta del ahorro energético de los LED sin sacrificar la calidad de la luz. Ahorra al instante más del 80 % de energía sustituyendo tus bombillas halógenas o incandescentes actuales.

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- · Casquillo: R7s
- · Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Plástico transparente

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

#### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- $\cdot$  Ángulo de apertura: 300  $^\circ$
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 3000 K
- · Flujo lumínico nominal: 950 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 135 lm/W

#### **Varios**

- EveComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort

#### Información del embalaje

- EAN: 8720169301894
- EOC: 872016930189400
- Título del producto: LED 60W R7S 78mm WH RF ND SRT4

# Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- · Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- · Consumo de energía: 7 W
- · Consumo energético kWh/1000 h: 7

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 78 mmLongitud global: 78 mmAnchura global: 28 mm

# **Especificaciones técnicas**

• Frecuencia: 50-60

• Número de registro EPREL: 1932586

# Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169301894

Peso neto: 0,04 kgPeso bruto: 0,06 kg

Altura: 12,7 cmLongitud: 3 cmAnchura: 6,3 cm



Fecha de emisión: 2025-09-20 Versión: 0.264 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.