

# PHILIPS

Bombilla LED inteligente  
G95, base E27, 1055 lm

LED inteligente

Luz blanca regulable

Regul. baja

Automat. inteligentes

Control mediante aplicación o  
voz



8720169303058



## Haz más inteligente la luz de tu hogar

Disfruta de un control total sobre tu iluminación con la luz blanca regulable, que puedes ajustar sin esfuerzo desde tonos fríos que favorecen la concentración (6500 K) hasta tonos cálidos y relajantes (2700 K). Ajusta el brillo desde la máxima intensidad hasta solo el 1 % para crear el ambiente perfecto para cualquier actividad, mientras que los automatismos integrados permiten que tus luces se adapten a tu rutina diaria.

### Control inteligente

- Connected by WiZ
- Controles inteligentes

### Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Automatizaciones inteligentes

### Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

### Modos de luz

- Luz blanca regulable
- Regul. baja

# Destacados

## Connected by WiZ

Totalmente compatible con todos los productos Connected by WiZ: usa la aplicación WiZ para configurar y aprovechar todas las ventajas de la iluminación inteligente.

## Controles inteligentes

Controla las luces mediante la aplicación WiZ, los accesorios o los comandos de voz a través del asistente doméstico inteligente; compatible con Matter para su uso con Alexa, Google Home y Apple Home.

## Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

## Automatizaciones inteligentes

Programa las luces para que funcionen en sincronía con tu rutina, encendido automático cuando te despiertes, o apagado cuando no haya nadie en casa para ahorrar energía.

## Compatible con Matter



Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

## Luz blanca regulable

Ajústala fácilmente desde tonos fríos y azulados que mejoran la visibilidad y la concentración hasta tonos suaves y cálidos para relajarse por la noche (rango de CCT: 2200 K–6500 K).

## Regul. baja

Ajusta la intensidad de la luz de forma gradual, desde el máximo hasta el 1 %, para conseguir el nivel de iluminación adecuado para lo que estés haciendo.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: G95
- Casquillo: E27
- Tipo de cristal: Mate
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: Sí

## Dimensiones de la bombilla

- Peso: 0,09 kg

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 25 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

### Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2200-6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca ajustable
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 95

### Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Salón, Habitación de los niños
- EyeComfort: Sí

### Otras características

- Corriente de la bombilla: 75 mA

### Información del embalaje

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Título del producto: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

### Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): F
- Consumo de energía: 11 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 11

### Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 13,9 mm
- Longitud global: 13,9 mm
- Anchura global: 9,5 mm

### Valores nominales

- Vida útil especificada: 25.000
- Flujo lumínico nominal: 1055 lm
- Potencia nominal: 11 W

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 95 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Código IP: IP20
- Número de registro EPREL: 2566750
- Referencia de medición de flujo: Sphere

### La bombilla

- Diámetro: 95 mm
- Actualizable por software: Sí

### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169303058
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,21 kg
- Altura: 18,5 cm
- Longitud: 10,5 cm
- Anchura: 10,5 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.221

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)