

PHILIPS

Foco empotrable
Sparkle

Luces empotrables

2700 k

Negro

Regulable



8720169304116



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Crea el ambiente perfecto con focos empotrables y regulables LED de Philips y regula fácilmente la iluminación, desde luz brillante para todos los días, hasta tonos acogedores.

Soluciones de iluminación sostenible

- Luz LED de alta calidad

Efecto de iluminación

- Haz de luz intenso y enfocado

Control

- Regulable

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

Destacados

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución

desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Haz de luz intenso y enfocado

Enfoca la luz en los objetos, una mesa de comedor u otros elementos interiores para atraer la atención sobre determinados estilos.

Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

Vida útil prolongada de hasta 20.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 20.000 horas.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 58 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Garaje, Vestíbulo, Despacho, Cocina, Salón
- Estilo: Moderno
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 31 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Consumo de energía: 5,5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,118 kg
- Distancia empotrada: 20 mm
- Altura global: 60 mm
- Recorte empotrado en el techo: 7.0 cm x 7.0 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 85 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 350
- Color de la luz: 2700
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: Sí
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169304116
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Altura: 9,2 cm
- Longitud: 7,7 cm
- Anchura: 10,7 cm



Fecha de emisión:
2025-09-03
Versión: 0.208

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com