



Downlight ultraeficiente, la solución que más energía ahorra

Philips ha desarrollado un downlight ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de material y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que los downlight LED equivalentes de Philips y consume tan solo un 50 % de la energía. Justo lo que se necesita para un planeta más sostenible.

Soluciones de iluminación sostenible

· Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Efecto de iluminación

· Difusor de alta calidad.Luz tenue con distribución uniforme

Materiales y acabado

· Material metálico de gran calidad

Destacados

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Difusor de alta calidad.Luz tenue con distribución uniforme



Este difusor de alta calidad distribuye una luz tenue de forma uniforme en las habitaciones.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

· Color: White

· Material: Metal, Plástico

Duración

 Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000

· Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- · Regulable con mando a distancia: No
- · LED integrado: Sí
- · Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- · Ángulo de apertura: 110 °
- · Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- · Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 156 lm/W

Varios

- Diseñada especialmente para:
 Dormitorio, Salón, Comedor, Cocina,
 Despacho
- · Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: UltraEfficient, EyeComfort

Otras características

· Corriente de la bombilla: 24 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.35
- · Consumo de energía: 2,2

Dimensiones y peso del producto

· Peso neto: 0,096 kg

· Distancia empotrada: 0 mm

Altura global: 50 mmLongitud global: 110 mmAnchura global: 110 mm

· Recorte empotrado en el techo: 9.0

cm x 9.0 cm

Servicio

· Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

· Diámetro: 105 mm

Flujo luminoso total de la luminaria:

345

Color de la luz: 4000Red eléctrica: 220-240 CALuminaria regulable: No

· Código IP: IP20

Clase de protección: Clase IINúmero de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169308145

Peso neto: 0,1 kgPeso bruto: 0,12 kgAltura: 10,8 cmLongitud: 10,8 cm

· Anchura: 5,6 cm



Fecha de emisión: 2025-09-03 Versión: 0.184 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.