

# PHILIPS

Apliques murales Kinno  
25 W, E27 sin bombilla

Luminarias de exterior

Sin bombilla

Negro

Estanco al agua

8720169351370



## Disfruta de un bonito jardín

Esta luz exterior Philips Kinno se ha diseñado siguiendo las últimas tendencias y estilos de vida para definir el ambiente que siempre habías deseado.

### Fácil de usar

- Bombilla no incluida

### Lleva el diseño a tu jardín

- Elegantes diseños contemporáneos para el jardín
- Elige apliques murales para exteriores

### Excelente calidad

- Material de alta calidad

### Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

# Destacados

## Bombilla no incluida

Esta luminaria se proporciona sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

## Elegantes diseños contemporáneos para el jardín

Los diseños contemporáneos de Philips son sobrios y elegantes y, en tu terraza, lucen igual de bien de día que de noche, sin dejar de ser discretos. Con una amplia gama de luces, seguro que hay una que se adapta a tu espacio exterior y a tus gustos.

## Elige apliques murales para exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique mural, perfecto para montarlo cerca de la puerta de entrada o en las paredes de la terraza.

## Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

## IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: No
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

### Varios

- Diseñada especialmente para:  
Jardines y patios
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Estanco al agua

### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:  
8720169351370
- Peso neto: 1,19 kg
- Peso bruto: 1,39 kg
- Altura: 28 cm
- Longitud: 20 cm
- Anchura: 24 cm

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,19 kg
- Altura: 25 cm
- Longitud: 17 cm
- Anchura: 21 cm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Casquillo: E27
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 25
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz sustituible: Sí



Fecha de emisión:  
2025-06-12  
Versión: 0.273

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)