

PHILIPS

Apliques murales
Juda EU,

Sola ultraeficiente

4000 K

Negro

De sol a
sol; Sensor; Solar; Estanco al
agua



8720169361966



De larga duración con lámpara y pilas reemplazables

Philips Juda es una luz solar fiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y apoya la sostenibilidad, y es realmente duradera con lámpara y pilas reemplazables. Protegidas por el revestimiento PowerShield, tus luces de exterior pueden tener una belleza duradera.

Soluciones de iluminación sostenible

- Ultra Efficient Solar

Lleva el diseño a tu jardín

- Elegantes diseños contemporáneos para el jardín

Excelente calidad

- Diseño duradero con revestimiento PowerShield

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Características especiales

- Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado

8720169361966

Luz de alta calidad

- Luz blanca fría de 4000 K

Destacados

Ultra Efficient Solar



Gracias al sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan hasta 35 horas de luz con una batería totalmente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

Elegantes diseños contemporáneos para el jardín

Los diseños contemporáneos de Philips son sobrios y elegantes y, en tu terraza, lucen igual de bien de día que de noche, sin dejar de ser discretos. Con una amplia gama de luces, seguro que hay una que se adapta a tu espacio exterior y a tus gustos.

Diseño duradero



Protegido por PowerShield Para mantener tus luces exteriores en excelentes condiciones, utilizamos un recubrimiento en polvo de alto rendimiento de Interpon, una marca de AkzoNobel. Más resistente que las pinturas tradicionales, protege contra la decoloración, los arañazos, las abolladuras y el óxido para ofrecer una belleza y un rendimiento duraderos.

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Sensor de movimiento y de atardecer-amanecer integrado



Con un sensor de movimiento integrado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardecer-amanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece y es perfecta para esas largas tardes de verano o para garantizar tu seguridad.

Luz blanca fría de 4000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca fría de 4000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Pieza central: No

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Del atardecer al amanecer, Sensor, Solar, Resistente al agua

Consumo de energía

- Consumo de energía: 3,2

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,3886 kg
- Altura global: 320 mm
- Longitud global: 200 mm
- Anchura global: 230 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 500/25
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca fría
- Red eléctrica: 4 CC
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: Sí
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169361966
- Peso neto: 1,36 kg
- Peso bruto: 1,83 kg
- Altura: 37,3 cm
- Longitud: 23,5 cm
- Anchura: 23,5 cm



Fecha de emisión:
2026-07-01
Versión: 0.232

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com