

PHILIPS

Bombilla con
filamento ST64 40 K


Sola ultraeficiente

4000 K

Cristal

Solar

8720169362000



De larga duración con lámpara y pilas reemplazables

Bombilla solar Philips diseñada especialmente para luminarias de exterior UltraEfficient.

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Luz de alta calidad

- Luz blanca fría de 4000 K

Destacados

Larga duración, de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que

preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Luz blanca fría de 4000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca fría de 4000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Vidrio

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: No
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Pieza central: No

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Accesorios
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Solar

Consumo de energía

- Consumo de energía: 2,5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,04 kg
- Altura global: 130 mm
- Longitud global: 60 mm
- Anchura global: 60 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169362000
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,1 kg
- Altura: 15,5 cm
- Longitud: 8,5 cm
- Anchura: 8,5 cm

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 500
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 27 CC
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III
- Número de fuentes de luz: 1



Fecha de emisión:
2025-09-17
Versión: 0.265

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com