

PHILIPS

Lámparas de pedestal/
Iluminación para caminos
Nissa 1,8 W

Sola ultraeficiente

3000 K

Negro

Sensor; Solar; estanco al agua



8720169362147



Luz de jardín de larga duración alimentada por energía solar para todas las estaciones

Philips ha desarrollado una luz LED solar ultraeficiente para exteriores que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir los residuos de materiales y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más de 5 veces que las luces LED para exteriores equivalentes de Philips. Justo lo que es necesario para un planeta más sostenible.

Fácil instalación

- No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración, de hasta 50.000 horas

Excelente calidad

- Material de alta calidad

8720169362147

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

Características especiales

- Luz de doble brillo

Luz de alta calidad

- Luz blanca brillante de 3000 K

Destacados

No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

Larga duración, de hasta 50.000 horas



Luz LED fiable de alta calidad de hasta 50.000 horas de duración. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas del ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Material de alta calidad



Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz de doble brillo

Crea un ambiente flexible y atractivo con la función de doble brillo. La luz se atenúa cuando está inactiva y se ilumina automáticamente cuando hay personas presentes, lo que brinda el nivel de luz adecuado siempre que lo necesitas.

Luz blanca brillante de 3000 K



¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz blanca brillante de 3000 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Pieza central: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 120
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Balizas para caminos
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Sensor, Solar, Resistente al agua

Consumo de energía

- Consumo de energía: 1,8

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,53 kg
- Altura global: 690 mm
- Longitud global: 120 mm
- Anchura global: 120 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 250/25
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca
- Red eléctrica: 4 CC
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169362147
- Peso neto: 0,53 kg
- Peso bruto: 0,81 kg
- Altura: 37,5 cm
- Longitud: 14,5 cm
- Anchura: 18,5 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.309

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com