



# Nuestras luces LED de mayor eficiencia energética hasta el momento.

Los proyectores para exteriores Lois de Philips ultraeficientes utilizan una tecnología innovadora para reducir las emisiones de carbono, disminuir los residuos de materiales y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, estas luces duran más del doble que las equivalentes LED para exterior de Philips y consumen un 50 % menos de energía, justo lo que hace falta para un planeta más sostenible.

### Soluciones de iluminación sostenible

- · Larga duración, de hasta 50.000 horas
- Ultraeficiente

### **Excelente calidad**

· Diseño duradero con revestimiento PowerShield

### Diseñado para exteriores

• IP65 resistente a la intemperie

### Características especiales

• Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad

### Luz de alta calidad

· Potente emisión de luz

### Destacados

# Larga duración, de hasta 50.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 50.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

#### Ultraeficiente



Consume al menos un 50 % menos de energía en comparación con las luces LED estándar equivalentes de Philips.

### Diseño duradero



Protegido por PowerShieldPara mantener tus luces exteriores en excelentes condiciones, utilizamos un recubrimiento en polvo de alto rendimiento de Interpon, una marca de AkzoNobel. Más resistente que las pinturas tradicionales, protege contra la decoloración, los arañazos, las abolladuras y el óxido para ofrecer una belleza y un rendimiento duraderos.

### IP65 resistente a la intemperie

Una clasificación IP consta de dos dígitos que hacen referencia a la protección contra sólidos, como polvo, o líquidos, como la lluvia. IP65 indica que estas luminarias están protegidas contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección y son aptas para su uso en exteriores.

# Sensor de movimiento para total comodidad y tranquilidad



Incluye un sensor de movimiento que crea una ambiente acogedor al llegar a casa o te hace saber que alguien ha llegado.

### Potente emisión de luz

Ilumina tu hogar con luz de alta calidad

# Especificaciones

### Diseño y acabado

Color: AntracitaMaterial: Metal

### Duración

· Vida útil nominal: 50.000

### Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

# Características/accesorios adicionales incluidos

· Anti-óxido, anti-polvo: Sí

· Haces de luz bidireccionales: No

· Sensor de día y noche: Sí

· Totalmente impermeable: Sí

· LED integrado: Sí

· Sensor de movimiento: No

Energía solar: NoPieza central: No

### Características de la luz

 Índice de reproducción cromática (IRC): 80

· Temperatura del color: 3000 K

### **Varios**

 Diseñada especialmente para: Jardín, Patio

Estilo: ContemporáneoTipo: Apliques murales

EyeComfort: No

· Innovaciones LED: UltraEfficient

Características adicionales: Estanco al Anchura: 16,6 cm agua

### Consumo de energía

· Consumo de energía: 14

### Dimensiones y peso del producto

Peso neto: 0,404 kg
Altura global: 190 mm
Longitud global: 160 mm
Anchura global: 60 mm

### **Servicio**

· Garantía: 5 años

### Especificaciones técnicas

 Flujo luminoso total de la luminaria: 2600

• Color de la luz: 3000

· Red eléctrica: 220-240 CA

· Luminaria regulable: No

 Clase energética de la fuente de luz incluida: B

· Código IP: IP65

Clase de protección: Clase IFuente de luz sustituible: No

· Número de fuentes de luz: 1

### Dimensiones y peso del embalaje

Producto con código EAN/UPC: 8720169365384

Peso neto: 0,4 kgPeso bruto: 0,46 kg

Altura: 19,7 cmLongitud: 6,7 cmAnchura: 16,6 cm



Fecha de emisión: 2025-09-17 Versión: 0.221 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.