

PHILIPS

Apliques murales
Virona 1,8 W

Solar exterior

2700 k

Negro

De sol a sol; solar; estanco al
agua



8720169386815



Luz de jardín alimentada por energía solar para todas las estaciones

Philips Virona es una luz solar fiable que dura más tiempo, reduce el consumo de energía y favorece la sostenibilidad.

Fácil instalación

- No se requiere cableado

Soluciones de iluminación sostenible

- Energía solar
- Larga duración, de hasta 15.000 horas

Avanzada luz LED

- Luz LED de alta calidad

Excelente calidad

- Material de alta calidad

Diseñado para exteriores

- IP44: resistente al agua

8720169386815

Luz de alta calidad

- Luz blanca cálida de 2700 K


Destacados

No se requiere cableado



Esta luz se alimenta de energía solar por completo. No se necesita cableado, por lo que resulta fácil colocar y cambiar de posición estas luces en cualquier lugar de tu jardín o en otra área al aire libre.

Energía solar



Las lámparas Philips Solar se han diseñado para aprovechar al máximo la energía que reciben del sol, para que la luz dure más. Sin consumo de electricidad, te permite en las facturas de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Larga duración, de hasta 15.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 15.000 horas. Puedes estar tranquilo sabiendo que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento durante años, mientras disfrutas de la luz perfecta para el jardín todas las noches.

Luz LED de alta calidad



Estas luces LED utilizan una tecnología exclusiva desarrollada por Philips. Se encienden al instante y producen una emisión de luz óptima que resalta los colores vivos de tu jardín.

Material de alta calidad




Esta lámpara para exteriores de Philips está fabricada con materiales de alta calidad en un acabado inmejorable. Esto garantiza un producto resistente y de larga duración que soporta la corrosión y las manchas en todas las condiciones meteorológicas

IP44: resistente al agua



Esta luz exterior de Philips está especialmente diseñada para entornos exteriores húmedos y se ha probado rigurosamente para garantizar la resistencia al agua. Su clasificación IP44 significa que se ha certificado para ofrecer protección contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua, por lo que es perfecta para uso general en exteriores.

Luz blanca cálida de 2700 K

¿Sabías que los diferentes tonos de luz blanca se identifican por diferentes temperaturas de color, que se miden en Kelvin (K)? Las temperaturas de color más bajas producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que las temperaturas de color más altas producen una luz blanca más energizante y fría. Esta luminaria produce una luz cálida y relajante de 2700 K.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: Sí
- Pieza central: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Del atardecer al amanecer, Solar, Resistente al agua

Consumo de energía

- Consumo de energía: 1,8

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,467 kg
- Altura global: 120 mm
- Longitud global: 130 mm
- Anchura global: 110 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 200
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 4 CC
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169386815
- Peso neto: 0,42 kg
- Peso bruto: 0,49 kg
- Altura: 13 cm
- Longitud: 14,2 cm
- Anchura: 11,4 cm



Fecha de emisión:
2026-06-03
Versión: 0.362

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com