

PHILIPS

Luz de carril Shea

Luces de carril

Sin bombilla

Blanco



8721103039798



Diseñado para una instalación sin esfuerzo y un sinfín de enlaces.

El sistema de luces de carril de alta tensión EasyLink de Philips te permite instalar las luces que desees, donde quieras en el techo. En un solo carril puedes añadir y quitar una serie de lámparas y luminarias diferentes sin esfuerzo, sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales. Con un diseño estilizado para que se integre en tu decoración.

Fácil de usar

- Cabezal de foco ajustable
- Ilumina tu hogar a tu manera

Posibilidades infinitas

- Opciones de personalización infinitas

Combina con tu estilo interior

- Diseño fino y elegante

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la lámpara, para dirigirla hacia donde desees.

Ilumina tu hogar a tu manera

Gran compatibilidad con una amplia gama de bombillas y focos estándar y conectados, lo que te ofrece un mayor control sobre tu experiencia de iluminación. Puedes elegir el tipo de luz que mejor se adapte a tus preferencias, por ejemplo, una bombilla regulable que puedas ajustar a distancia o una que proporcione luz blanca fría a cálida totalmente ajustable.

Opciones de personalización infinitas




Disfruta de la versatilidad de la iluminación de carril extensible. Elige la longitud de carril, la fuente de alimentación y las lámparas que mejor se adapten a tus necesidades, con una amplia gama de luminarias diferentes entre las que elegir.

Diseño fino y elegante

Con un fino diseño de 17 mm, estos carriles de iluminación se integran perfectamente en el entorno y armonizan con el resto del mobiliario y el estilo de tu hogar, lo que los convierte en la opción perfecta para casi cualquier decoración.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Garaje, Vestíbulo, Despacho, Cocina, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces de carril

Otras características

- Corriente de la bombilla: 50 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,821 kg
- Altura global: 190 mm
- Longitud global: 1.000 mm
- Anchura global: 50 mm

Servicio

- Garantía: 3 años

Especificaciones técnicas

- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Casquillo: GU10
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 15
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103039798
- Peso neto: 0,77 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Altura: 101,5 cm
- Longitud: 8,4 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-09-20
Versión: 0.298

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com