

PHILIPS

Foco 35 W PAR16
GU10

Ultraeficiente

4000 K

215 lm

50.000 h



8721103047588



Una bombilla sin igual

Los focos LED de Philips proporcionan un haz brillante enfocado, una duración extremadamente larga y un importante ahorro de energía. Este foco es el reemplazo perfecto y de larga duración para focos de 35 W con casquillo GU10.

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar

Elige una solución sostenible

- Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Forma y tamaño similar a las bombillas halógenas estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta iluminación moderna LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas halógenas estándar tradicionales.

Bombilla de larga vida útil: dura hasta 50 años



Con una vida útil de la bombilla de hasta 50.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 50 años.

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes. Si es demasiado intensa, deslumbra. Si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector direccional
- Casquillo: GU10
- Regulable: No
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 215 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 179 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

Información del embalaje

- EAN: 8721103047588
- EOC: 872110304758800
- Título del producto: LEDClassic 35W GU10 CW 36D ND UE SRT4

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.25
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia: 1,2 W
- Potencia equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A
- Consumo energético kWh/1000 h: 2

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 54 mm
- Longitud global: 54 mm
- Anchura global: 50 mm

Valores nominales

- Intensidad nominal máxima: 390 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Número de registro EPREL: 2201337
- se puede utilizar en luminarias cerradas: No

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103047588
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 12,7 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:
2025-09-13
Versión: 0.159

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com