

Bombilla de filamento ámbar 60 W G125 E27

**LED** 

2200 K

806 lm

15.000 h

Regulación



8721103049155





# Decora tu hogar con luz natural

Esta bombilla, a la vez decorativa y funcional, tiene un elegante diseño vintage con un filamento en espiral visible y proporciona una luz brillante y natural con una excelente reproducción cromática. Empieza a ahorrar energía de inmediato con una bombilla que durará 15.000 horas.

# Luz de alta calidad

· Diseñados para tu confort visual

# Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

· Luz que muestra los colores verdaderos

#### Diseñadas para que se vean, son atractivas apagadas y encendidas

· LED de cristal clásico

# Diseño de bombilla vintage con filamento en espiral

• Se trata de una luz diseñada para ofrecer belleza y rendimiento, con un diseño vintage y un filamento en espiral visible. Aporta un toque de estilo y elegancia a cualquier estancia, tanto con la luz encendida como apagada.

# 8721103049155

# Filamento delgado en espiral de alto rendimiento

• El delicado filamento en espiral realza el atractivo estético de la bombilla. Cree un ambiente cálido y acogedor con una luz suave y natural que ofrece una excelente reproducción cromática con un IRC de 90.

# **Destacados**

#### Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones

LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

# Luz que muestra los colores verdaderos



Observa los verdaderos colores de tu ropa cuando selecciones un conjunto de tu armario: puedes combinar un vestido rojo y unos zapatos rojos con confianza y estar segura de que los colores combinan a la perfección.

### Diseño de cristal transparente

La imagen que te gusta con el rendimiento que esperas. Diseños clásicos de cristal transparente que replican la atractiva y brillante luz de las bombillas tradicionales y que se ajusta a la perfección en toda tu casa.

Diseño de bombilla vintage Filamento delgado de alto rendimiento

# Especificaciones

#### Características de la bombilla

- · Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla globo no direccional
- · Casquillo: E27
- · Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Ámbar
- · Material de bombilla: Vidrio

#### Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000

# Medio ambiente

• Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Características de la luz

- · Ángulo de apertura: 300 °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90
- · Temperatura del color: 2200 K
- · Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110 lm/W

#### **Varios**

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Decorativa, Regulable

#### Información del embalaje

- EAN: 8721103049155
- EOC: 872110304915500
- Título del producto: LED G125 60W 2200K E27 Amber SP D 1PF/4

# Consumo de energía

Factor de potencia: 0.5Voltaje: AC 220-240 V

• Potencia equivalente: 60 W

• Etiqueta de eficiencia energética

(EEL): E

· Consumo de energía: 7,3 W

· Consumo energético kWh/1000 h: 8

# Dimensiones y peso del producto

Altura global: 170 mmLongitud global: 170 mmAnchura global: 125 mm

# Especificaciones técnicas

• Frecuencia: 50-60

Número de registro EPREL: 2209193se puede utilizar en luminarias

cerradas: No

# Dimensiones y peso del embalaje

• Producto con código EAN/UPC: 8721103049155

Peso neto: 0,09 kgPeso bruto: 0,16 kgAltura: 22,6 cm

Longitud: 13,1 cmAnchura: 13,1 cm



Fecha de emisión: 2025-09-13 Versión: 0.223

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.