

# PHILIPS

Vela de filamento  
mate 60 W B35 E14

LED

4000 K

806 lm

25.000 h



8721103052780



## Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Bombilla LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de manera inmediata y reducirás la frecuencia de sustitución de las bombillas, sin comprometer la calidad de la iluminación.

### Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

### Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

# Destacados

## Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

## Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Acabado de la bombilla: Mate
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 300
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Flujo lumínico nominal: 806 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 136

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

## Información del embalaje

- EAN: 8721103052780
- EOC: 872110305278000
- Título del producto: LED classic 60W B35 E14 CW FR ND 1PFSRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 60
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 5,9
- Consumo energético kWh/1000 h: 6

#### Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 97 mm
- Longitud global: 97 mm
- Anchura global: 35 mm

#### Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2191949

#### La bombilla

- Actualizable por software: No

#### Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

#### Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103052780
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,03 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 6,3 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.167

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)