

PHILIPS

Vela de filamento
transparente 25 W B35
E14 x3

LED

2700 k

260 lm

25.000 h



8721103054203



Iluminación LED brillante con una calidad de luz excelente

Bombilla LED de última generación que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrarás costes energéticos de manera inmediata y reducirás la frecuencia de sustitución de las bombillas, sin comprometer la calidad de la iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar

Destacados

Diseñados para tu confort visual



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es

demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Sustituye a incandescente estándar



Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, esta actual bombilla LED estándar de bajo consumo resulta ideal para sustituir las bombillas incandescentes estándar tradicionales.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla de vela no direccional
- Casquillo: E14
- Acabado de la bombilla: Transparente
- Regulable: No
- Material de bombilla: Vidrio

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 300
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Flujo lumínico nominal: 260 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 136

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Información del embalaje

- EAN: 8721103054203
- EOC: 872110305420300
- Título del producto: LED classic 25W B35 E14 WW CL ND 3PFSRT6

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia equivalente: 25
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): D
- Consumo de energía: 1,9
- Consumo energético kWh/1000 h: 2

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 97 mm
- Longitud global: 97 mm
- Anchura global: 35 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Tecnología de la bombilla: LED
- Número de registro EPREL: 2191914

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103054203
- Peso neto: 0,01 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Altura: 14,6 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Anchura: 13 cm



Fecha de emisión:
2026-06-10
Versión: 0.170

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com