

# PHILIPS

Plafón ventilador Olas 35  
W (ventilador) +24 W (luz)

Ventilador de techo con  
luz LED

3000-6500 K

Blanco

Regulable; Temperatura de  
color múltiple; Mando a  
distancia; Blanco ajustable

8721103095923



## Flujo de aire potente y silencioso con luz LED ajustable

El ventilador de techo Philips Olas con luz LED mantendrá tus espacios interiores bien iluminados, cómodos y con estilo durante todo el día y todo el año. Con palas extendidas de forma permanente, un flujo de aire generoso y dos direcciones de ventilación, este ventilador de techo te ofrece un rendimiento constante: refresca rápido en verano y mueve el aire de forma eficiente en invierno. El motor ultrasilencioso no interrumpe tu descanso ni tu concentración, mientras que el soporte estable en el techo y las aspas perfectamente equilibradas reducen las vibraciones, lo que mantiene a salvo y evita grietas en el techo. La luz te da la alta calidad y la flexibilidad que esperas de Philips. Crea el ambiente perfecto para cada momento con regulación suave de intensidad (hasta el 5 %) y luz blanca ajustable, desde blanco cálido (3000 K) hasta luz de día fría (6500 K). Además, el mando a distancia RF mejorado te permite controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

### Excelente calidad

- Funcionamiento silencioso

### Control

- Ambiente ajustable sin esfuerzo
- Mando a distancia intuitivo

**Duración**

- Flujo de aire intenso
- Velocidad regulable del ventilador
- Dos direcciones del flujo de aire

**Seguridad y durabilidad**

- Seguro y estable

# Destacados

## Funcionamiento silencioso

El motor de corriente continua silencioso (<50 dB, menos que el zumbido de un frigorífico) no te molestará para dormir ni te distraerá cuando necesites concentrarte; el montaje de techo estable minimiza el bamboleo

## Ambiente ajustable sin esfuerzo

Los ventiladores de techo Philips con luces LED permiten una regulación suave hasta el 5 % y luz blanca ajustable, desde cálida (3000 K) hasta luz de día fría (6500 K), para que crees el ambiente perfecto en cada momento.

## Mando a distancia intuitivo

Con un mando a distancia RF intuitivo, puedes controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

## Flujo de aire intenso

Nuestro ventilador de techo refresca rápido y de forma eficaz con su potente motor CC y a un diseño de aspas optimizado que genera un flujo de aire potente.

## Velocidad regulable del ventilador

Los ventiladores de techo Philips te permiten elegir entre seis velocidades, para que ajustes el flujo de aire exactamente a lo que estés haciendo o a cada estación del año

## Dos direcciones del flujo de aire

El motor de corriente continua te permite cambiar el sentido del giro para usarlo todo el año: refresca en verano y hace circular el aire caliente en invierno

## Seguro y estable

El soporte de techo estable y los rodamientos, con aspas perfectamente equilibradas en peso, reducen las vibraciones, garantizan la seguridad y evitan que el techo se agriete

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

## Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110

## Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Temperatura de color múltiple, Mando a distancia, Blanco ajustable

**Otras características**

- Corriente de la bombilla: 280 mA
- Flujo del ventilador: 10.440 m<sup>3</sup>/h
- Eficiencia del ventilador: 298

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 5,5 kg
- Altura global: 310 mm

**Servicio**

- Garantía: 5 años

**Especificaciones técnicas**

- Diámetro: 1.320 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2650@4300K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8721103095923
- Peso neto: 5,5 kg
- Peso bruto: 7,9 kg
- Altura: 25,4 cm
- Longitud: 67,7 cm
- Anchura: 35,7 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-13  
Versión: 0.201

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)