

PHILIPS

Plafón ventilador Olas 30 W (ventilador) +24 W (luz)

Ventilador de techo con luz LED

3000-6500 K

Blanco

Regulable; Temperatura de color múltiple; Mando a distancia; Blanco ajustable

8721103096005



Flujo de aire potente y silencioso con luz LED ajustable

El ventilador de techo Philips Olas con luz LED mantendrá tus espacios interiores bien iluminados, cómodos y con estilo durante todo el día y todo el año. Con palas extendidas de forma permanente, un flujo de aire generoso y dos direcciones de ventilación, este ventilador de techo te ofrece un rendimiento constante: refresca rápido en verano y mueve el aire de forma eficiente en invierno. El motor ultrasilencioso no interrumpe tu descanso ni tu concentración, mientras que el soporte estable en el techo y las aspas perfectamente equilibradas reducen las vibraciones, lo que mantiene a salvo y evita grietas en el techo. La luz te da la alta calidad y la flexibilidad que esperas de Philips. Crea el ambiente perfecto para cada momento con regulación suave de intensidad (hasta el 5 %) y luz blanca ajustable, desde blanco cálido (3000 K) hasta luz de día fría (6500 K). Además, el mando a distancia RF mejorado te permite controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

Excelente calidad

- Funcionamiento silencioso

Control

- Ambiente ajustable sin esfuerzo
- Mando a distancia intuitivo

Duración

- Flujo de aire intenso
- Velocidad regulable del ventilador
- Dos direcciones del flujo de aire

Seguridad y durabilidad

- Seguro y estable

Destacados

Funcionamiento silencioso

El motor de corriente continua silencioso (<50 dB, menos que el zumbido de un frigorífico) no te molestará para dormir ni te distraerá cuando necesites concentrarte; el montaje de techo estable minimiza el bamboleo

Ambiente ajustable sin esfuerzo

Los ventiladores de techo Philips con luces LED permiten una regulación suave hasta el 5 % y luz blanca ajustable, desde cálida (3000 K) hasta luz de día fría (6500 K), para que crees el ambiente perfecto en cada momento.

Mando a distancia intuitivo

Con un mando a distancia RF intuitivo, puedes controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

Flujo de aire intenso

Nuestro ventilador de techo refresca rápido y de forma eficaz con su potente motor CC y a un diseño de aspas optimizado que genera un flujo de aire potente.

Velocidad regulable del ventilador

Los ventiladores de techo Philips te permiten elegir entre seis velocidades, para que ajustes el flujo de aire exactamente a lo que estés haciendo o a cada estación del año

Dos direcciones del flujo de aire

El motor de corriente continua te permite cambiar el sentido del giro para usarlo todo el año: refresca en verano y hace circular el aire caliente en invierno

Seguro y estable

El soporte de techo estable y los rodamientos, con aspas perfectamente equilibradas en peso, reducen las vibraciones, garantizan la seguridad y evitan que el techo se agriete

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 110

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Temperatura de color múltiple, Mando a distancia, Blanco ajustable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 260 mA
- Flujo del ventilador: 7.650 m³/h
- Eficiencia del ventilador: 255

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 4,2 kg
- Altura global: 310 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 1.060 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2650@4300K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103096005
- Peso neto: 4,2 kg
- Peso bruto: 5,7 kg
- Altura: 24,9 cm
- Longitud: 55,4 cm
- Anchura: 25,7 cm



Fecha de emisión:
2026-06-17
Versión: 0.212

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com