

PHILIPS

Plafón ventilador Civx 32
W (ventilador) +24 W (luz)

Ventilador de techo con
luz LED

3000/4300/6500 K

Blanco

Mando a distancia;
SceneSwitch; Ajustable blanco

8721103103192



Flujo de aire silencioso con luz blanca de cálida a fría

El ventilador de techo Philips [Velyx/Civx] con luz LED iluminará tus espacios interiores mientras te ofrece una agradable brisa refrescante. Elige entre seis velocidades de ventilador, con un flujo de aire de hasta 150 m³/min, para adaptarlo a lo que estés haciendo en casa. Las aspas de doble cara, fabricadas en madera contrachapada resistente, mantienen su forma sin deformarse incluso después de miles de horas de uso. Solo tienes que girarlas para cambiar el color: de blanco a madera clara, o de negro a madera oscura. Cambia el ambiente al instante con una regulación suave de la luz hasta el 10 % y tres tonos de luz blanca: blanco cálido (3000 K), blanca fría (4500 K) y luz de día fría (6500 K). Además, el mando a distancia RF mejorado te permite controlar el ventilador de techo con luz LED desde cualquier punto de tu casa, sin necesidad de apuntar directamente al ventilador.

Fácil de usar

- Aspa de dos caras

Control

- Regulable con tres tonalidades de luz blanca

Duración

- Dos direcciones del flujo de aire
- Flujo de aire confortable

Seguridad y durabilidad

- Mantiene la forma original del aspa
- Seguro y fabricado para durar

Destacados

Aspa de dos caras

Elige aspas con un lado blanco y madera clara, o negro y madera oscura; voltea las aspas y cambia el color al instante.

Regulable con tres tonalidades de luz blanca

Estos ventiladores de techo Philips con luz LED ofrecen una regulación suave hasta el 10 %. Elige entre luz blanca cálida (3000 K), blanca fría (4300 K) o luz de día fría (6500 K) y crea el ambiente ideal para cada momento.

Dos direcciones del flujo de aire

El motor de corriente continua te permite cambiar el sentido del giro para usarlo todo el año: refresca en verano y hace circular el aire caliente en invierno

Flujo de aire confortable

Nuestro ventilador de techo refresca rápido y de forma eficaz con su robusto motor de CC y a un caudal máximo de aire de 170 m³/min

Mantiene la forma original del aspa

Las aspas están hechas de madera contrachapada resistente, mantienen su forma original y evitan deformarse incluso tras miles de horas de uso

Seguro y fabricado para durar

Instala tu ventilador de techo Philips con luz LED una sola vez y disfruta durante años de confort seguro y sin preocupaciones. Cumple las normas internacionales de seguridad para protegerte contra descargas eléctricas, incendios y el desgaste del uso diario.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 20 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: Sí

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000-4300-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 104

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Ventilador de techo con luz LED
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Mando a distancia, SceneSwitch, Blanco ajustable

Otras características

- Corriente de la bombilla: 260 mA
- Flujo del ventilador: 10.200 m³/h
- Eficiencia del ventilador: 318

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.9

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 4,3 kg
- Altura global: 340 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 1.320 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2500@4300K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103103192
- Peso neto: 4,3 kg
- Peso bruto: 4,3 kg
- Altura: 19,9 cm
- Longitud: 27,6 cm
- Anchura: 65,5 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.248

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com