

# PHILIPS

## Apliques murales Zyren 24,5 W

Sola ultraeficiente

5000 K

Negro

Brillo dual: De sol a  
sol; Sensor; Solar; Estanco al  
agua



8721103105455



## Luz potente, calidad de larga duración

La luz de seguridad solar Philips Zyren UltraEfficient produce 4000 lúmenes de intensa luz blanca para iluminar tus espacios exteriores por la noche, ofreciéndote tranquilidad y una mayor sensación de seguridad. Un sensor infrarrojo pasivo (PIR) de alto rendimiento proporciona un amplio rango de detección radial de 8 m y un rango tangencial de 16 m sin puntos ciegos. Su cabezal giratorio te permite dirigir la luz donde la necesites, mientras que la innovadora tecnología UltraEfficient te ofrece hasta cuatro noches de iluminación con una sola carga completa. La función de encendido automático al anochecer y apagado al amanecer, con el doble nivel de brillo, maximizan el ahorro de energía y garantizan que siempre tengas la luz que necesitas. Con certificación IP65 y un diseño de carcasa robusto con vidrio de alta calidad y materiales resistentes a las roturas, Philips Zyren es ideal para prácticamente cualquier condición climática. Disponible en color negro o blanco, con luz blanca cálida (3000 K) o luz de día (5000 K).

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: No

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Duración

- Vida útil nominal: 50.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Anti-óxido, anti-polvo: Sí
- Haces de luz bidireccionales: No
- Sensor de día y noche: Sí
- Totalmente impermeable: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Pieza central: No

## Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 5000 K

## Varios

- Diseñada especialmente para: Garaje, Jardín, Patio
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- EyeComfort: No
- Innovaciones LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Brillo dual, Del atardecer al amanecer, Sensor, Solar, Resistente al agua

## Consumo de energía

- Consumo de energía: 24,5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,09 kg
- Altura global: 16 mm
- Longitud global: 22 mm
- Anchura global: 17 mm

## Servicio

- Garantía: 5 años

## Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: 4000/50
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Diurna
- Red eléctrica: 8 CC
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

## La bombilla

- Actualizable por software: No

## Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103105455
- Peso neto: 1,09 kg
- Peso bruto: 1,29 kg
- Altura: 22 cm
- Longitud: 23,5 cm
- Anchura: 20 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-10  
Versión: 0.229

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)