

# PHILIPS

Foco empotrable  
Meson 90 mm

Luces empotrables

3000 K

Negro

8721103131256



## Luz LED cómoda que no cansa la vista

Con un diseño robusto y un rendimiento óptimo, el downlight Philips LED Performance es la luminaria ideal que da un toque de calidad y luminosidad a cualquier espacio doméstico. Luz cómoda que no cansa la vista.

### **Duración**

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

### **Lámpara LED de alta calidad que dura décadas**

- Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

### **Luz que no cansa la vista**

- Disfruta de una luz brillante pero agradable con nuestra tecnología EyeComfort de confianza. Ilumina tu hogar y crea el ambiente perfecto con lámparas LED especialmente diseñadas para minimizar el deslumbramiento y el parpadeo y proporcionar el máximo confort visual.

# Destacados

## Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

## EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

## Luz que no cansa la vista

Disfruta de una luz brillante pero agradable con nuestra tecnología EyeComfort de confianza. Ilumina tu hogar y crea el ambiente perfecto con lámparas LED especialmente diseñadas para minimizar el deslumbramiento y el parpadeo y proporcionar el máximo confort visual.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: No

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

## Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

## Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 61,81

## Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

**Otras características**

- Corriente de la bombilla: 46 mA

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.5

**Dimensiones y peso del producto**

- Peso neto: 0,04978 kg
- Longitud reducida: 8.0 cm
- Anchura reducida: 8.0 cm
- Distancia empotrada: 9 mm
- Altura global: 35 mm

**Servicio**

- Garantía: 2 años

**Especificaciones técnicas**

- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 340
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**La bombilla**

- Actualizable por software: No

**Compatible con**

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

**Dimensiones y peso del embalaje**

- Producto con código EAN/UPC: 8721103131256
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 10,5 cm
- Longitud: 4,7 cm
- Anchura: 9,2 cm



Fecha de emisión:  
2026-06-03  
Versión: 0.159

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)