

PHILIPS

Lámpara portátil
Mycena

Lámparas portátiles

4000/3000/6500 K

Negro

Regulable; temperatura
multicolor

8721103148445



Decora con luz portátil

Esta lámpara de mesa minimalista cuenta con una batería recargable de 1800 mAh que ofrece hasta 6 horas de iluminación fiable e inalámbrica sin pérdida de rendimiento. Con una potencia constante de 150 lúmenes (fuente de luz LED de 200 lm), proporciona el nivel perfecto de luminosidad para disfrutar de veladas relajantes o crear un ambiente acogedor. Con opciones de luz blanca seleccionables —fría de 6500 K, neutra de 4000 K y cálida de 3000 K—, puedes adaptar fácilmente el ambiente a cualquier estancia, desde salones y dormitorios hasta cocinas. Los controles táctiles intuitivos facilitan su manejo: basta con tocar para cambiar entre los tonos de luz o mantener pulsado para ajustar el brillo.

Luz de alta calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Combina con tu estilo interior

- Forma expresiva y elegante
- Disponible en 3 opciones de color

Control

- Regulable

Destacados

EyeComfort: luz que no cansa la vista



Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que el interior esté bien iluminado. Nuestros

productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación, para garantizar que cumplen los requisitos de EyeComfort. Esta luminaria LED de Philips no solo proporciona una luz confortable, sino que se mantiene así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década.

Forma expresiva y elegante

Un diseño moderno y nítido que transmite elegancia y sofisticación a tus estancias.

Disponibles en 3 opciones de color

Elige el color adecuado para que combine con tus esquemas de color existentes.

Regulable

Te permite cambiar el ambiente reduciendo los niveles de luminosidad del LED, desde una luz blanca brillante a una luz acogedora, como la de las lámparas tradicionales.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Vida útil nominal: 20.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: Sí
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000/4000/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 75

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas portátiles
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Temperatura de color múltiple

Otras características

- Corriente de la bombilla: 400 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,36 kg
- Altura global: 204 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 156 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 150
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Blanco ajustable (blanco cálido, blanco natural y blanco frío en el interruptor)
- Red eléctrica: 5 CC
- Tipo de batería: INR18650
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz sustituible: No

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103148445
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Altura: 21,4 cm
- Longitud: 18 cm
- Anchura: 18 cm



Fecha de emisión:
2026-06-10
Versión: 0.191

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com