

PHILIPS

Luz empotrada
Mesa 222 mm

Luces empotrables

3000/4000/6500 K

Blanco

IP44, interruptor DIP

8721103149985



Iluminación cómoda con un ajuste estilizado

Ilumina tu espacio con el downlight LED Philips EyeComfort que ofrece una fuente de luz cómoda y agradable a la vista.

Fácil instalación

- La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Combina con tu estilo interior

- Disponible en 3 opciones de color
- Diseño extremadamente esbelto

Fácil de usar

- Ideal para habitaciones con techo bajo; proporciona una luminaria discreta y sutil.

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

Destacados

Fácil de instalar

La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Disponibile en 3 opciones de color

Elige el color adecuado para que combine con tus esquemas de color existentes.

Diseño extremadamente esbelto

El diseño compacto es ideal para habitaciones con techos bajos, quedando enrasada con la superficie.

Adecuado para techos bajos Diseño compacto

EyeComfort con óptica entrelazada
La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: No

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 12.500
- Vida útil nominal: 25.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: Sí
- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000/4000/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Corriente de la bombilla: 145 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Consumo de energía: 20

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,25 kg
- Longitud reducida: 20.0 cm
- Anchura reducida: 20.0 cm
- Distancia empotrada: 5 mm
- Altura global: 2 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 222 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2000@4000K
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca regulable
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP44 (fuente de alimentación IP20)
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103149985
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,33 kg
- Altura: 22,7 cm
- Longitud: 5 cm
- Anchura: 22,6 cm



Fecha de emisión:
2026-06-17
Versión: 0.148

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com