

PHILIPS

Barras de luz Gradient, LED RGBIC, Connected by WiZ

LED inteligente

Efectos de luz multicolor

Modos de luz estática y dinámica

Sincroniza con la TV (requiere hardware)



8721103160669



Color ambiente en todo lugar

Dale un toque de iluminación multicolor dinámica a tu hogar con estas barras de luz degradadas (se incluyen dos). La tecnología RGBIC genera efectos de luz vibrantes en múltiples colores a la vez. Colócalas en horizontal, en vertical o detrás de tu televisor o monitor para crear el ambiente perfecto. Los modos preestablecidos te permiten cambiar fácilmente entre configuraciones de luz dinámicas y estáticas. Incluso puedes sincronizar tus barras de luz con la pantalla de tu televisor (se requiere hardware de sincronización) o hacer que bailen al ritmo de tus canciones favoritas.

Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Sincronización con música

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Degradados suaves
- Iluminación envolvente

Formato

- Múltiples opciones de montaje


Destacados

La instalación es muy sencilla




1. Descarga la aplicación WiZ2. Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Sincronización con música




Siente el ritmo con Music Sync. Sincroniza fácilmente tus luces con tus canciones favoritas utilizando el micrófono de tu smartphone.

Compatible con Matter




Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Degradados suaves




Baña las paredes con varios colores a la vez, combinándolos de forma suave para crear bonitos efectos de degradado.

Iluminación envolvente



Transforma tu experiencia de entretenimiento en casa sincronizando las luces con la música y los vídeos; se requiere un dispositivo de sincronización.

Múltiples opciones de montaje



Puedes colocar las barras de luz en horizontal o usar los soportes de montaje para colocarlas detrás del monitor o junto al televisor.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2700/6500
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: < 2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Habitación de los niños, Sala de ocio

Otras características

- Corriente de la bombilla: 58 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Consumo energético kWh/1000 h: 8

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,545 kg
- Altura global: 5,04 mm
- Longitud global: 31,8 mm
- Anchura global: 9 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Potencia de la bombilla incluida: 8.2
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103160669
- Peso neto: 0,55 kg
- Peso bruto: 0,81 kg
- Altura: 17,1 cm
- Longitud: 7,4 cm
- Anchura: 41,3 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.150

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com