

PHILIPS

Lámpara de pie Gradient,
LED RGBIC, Connected
by WiZ

LED inteligente

Efectos de luz multicolor

Modos de luz estática y
dinámica

Sincroniza con la TV (requiere
hardware)



8721103160706



Salpicaduras de color

Transforma tu espacio con esta lámpara de pie con degradado. La tecnología RGBIC genera efectos de luz vibrantes en múltiples colores a la vez. Con un diseño elegante y minimalista, queda genial en cualquier estancia, mientras que los modos preestablecidos personalizables te permiten elegir entre animaciones dinámicas o suaves resplandores estáticos. Incluso puedes sincronizar la lámpara con la pantalla de tu televisor (se requiere hardware de sincronización) o hacer que baile al ritmo de tus canciones favoritas.

Configuración sencilla

- La instalación es muy sencilla

Funciones inteligentes

- Detección de movimiento SpaceSense
- Sincronización con música

Dispositivos inteligentes

- Compatible con Matter

Modos de luz

- Degradados suaves
- Iluminación envolvente

Formato

- Diseño elegante

Destacados

La instalación es muy sencilla



1. Descarga la aplicación WiZ2.
Enciende tu luz3. Conecta la luz a la Wi-Fi

Detección de movimiento SpaceSense



Convierte tus luces en sensores de movimiento mediante la tecnología SpaceSense integrada, para que se enciendan automáticamente cuando entras en la habitación: solo necesitas dos o más luces o dispositivos conectados con WiZ.

Sincronización con música



Siente el ritmo con Music Sync. Sincroniza fácilmente tus luces con tus canciones favoritas utilizando el micrófono de tu smartphone.

Compatible con Matter




Controla todo a tu manera con tu asistente doméstico inteligente preferido: compatible con Matter para una integración perfecta con Alexa, Google Home y Apple Home.

Diseño elegante




El estilo moderno y minimalista de esta lámpara se integra a la perfección en cualquier espacio, aportando un toque de sofisticación y elegancia a tu hogar.

Degradados suaves



Baña las paredes con varios colores a la vez, combinándolos de forma suave para crear bonitos efectos de degradado.

Iluminación envolvente



Transforma tu experiencia de entretenimiento en casa sincronizando las luces con la música y los vídeos; se requiere un dispositivo de sincronización.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico, Aluminio

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Elige tu color: Sí
- Regulable con mando a distancia: Sí
- Totalmente impermeable: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor de encendido/apagado en el cable: No
- Mando a distancia incluido: No
- Energía solar: No
- Luz regulable brillante y cálida: No

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
- Temperatura del color: 2200–6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: < 2

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Habitación de los niños, Sala de ocio

Otras características

- Corriente de la bombilla: 69 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 220–240 V
- Consumo energético kWh/1000 h: 9,5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,347 kg
- Longitud global: 135,5 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50–60
- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: NA
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Potencia de la bombilla incluida: 9.7
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: Sí

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Período de soporte definido: Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios: 9999
- Sistemas operativos compatibles: iOS, Android
- Protocolo de comunicación: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilidad con sistemas de terceros: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funcionalidad Matter: Con concentradores de terceros (Wi-Fi)

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103160706
- Peso neto: 1,35 kg
- Peso bruto: 3,03 kg
- Altura: 14,8 cm
- Longitud: 143,4 cm
- Anchura: 14,3 cm



Fecha de emisión:
2026-06-13
Versión: 0.150

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com