

PHILIPS

Aplique mural

Apliques murales

4000 K

Blanco

Sensor

8721103328588



Calidad profesional para tu proyecto

Los profesionales confían en nuestro aplique mural LED ProjectLine, fácil de instalar y eficiente en el consumo.

Fácil instalación

- La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Duración

- Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

VARIOS USOS EN EL HOGAR Y ALREDEDORES

- Con sensor PIR, gran emisión de luz y modos de iluminación, la luz solar de seguridad Philips es adecuada para usar en el jardín, patio, garaje, caminos o cualquier otro espacio exterior.

Destacados

Fácil de instalar

La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Construida para durar

Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable

a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

VARIOS USOS EN EL HOGAR Y ALREDEDORES

Con sensor PIR, gran emisión de luz y modos de iluminación, la luz solar de seguridad Philips es adecuada para usar en el jardín, patio, garaje, caminos o cualquier otro espacio exterior.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: PC
- Acabado de cierre óptico/lente: Opal
- Material del cierre óptico/lente: Policarbonato

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí
- Tipo de enchufe: Sin enchufe

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Tolerancia de flujo luminoso: -10%, +15%
- Color Code: 840 blanco neutro
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 110°
- Flujo luminoso: 1.400
- Material óptico: Policarbonato
- Tipo de óptica: Simétrica
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 93
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: 28

Varios

- Diseñada especialmente para: Garaje, Pasillo, Aparcamiento, Almacén
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Apliques murales
- Características adicionales: Sensor

Otras características

- Marca CE: Sí
- Conforme con EU RoHS: Sí

Potencia

- Tensión de entrada: 220-240
- Corriente de arranque: 1,38
- Tiempo de irrupción: 0,288
- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Consumo de energía: 15
- Tolerancia de consumo de energía: -10%,+5%
- Consumo energético kWh/1000 h: 15

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 66 mm
- Longitud global: 182 mm
- Anchura global: 182 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 182 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca neutra
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz sustituible: No
- Conexión: Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
- Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/ transformador: Driver integrado en placa de LED (DoB)
- Driver incluido: Sí
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies fácilmente inflamables
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 35
- Adecuado para conmutación aleatoria: Sí
- Número de fuentes de luz: 1
- Opciones de montaje: Techo, Pared

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103328588
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,37 kg
- Altura: 18,7 cm
- Longitud: 18,7 cm
- Anchura: 7,1 cm



Fecha de emisión:
2026-07-11
Versión: 0.40

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com