

# PHILIPS

## Bombilla de cápsula halógena

Halógeno

28 W (40 W)

G9

Blanco cálido

Regulable



8727900252873



## Asombrosa luz brillante

Las bombillas de cápsula halógenas de Philips proporcionan una luz halógena nítida y brillante y sacan lo mejor de tus luminarias. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

### Calidad de luz superior

- Regulable
- Luz natural brillante

# Destacados

## Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

## Luz natural brillante



Esta bombilla de cápsula de Philips proporciona una luz halógena natural y brillante. Utilízalas para realzar la belleza de tus luminarias.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: G9
- Tecnología: Halógeno
- Regulable: Sí
- Acabado de la bombilla: Transparente

## Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 13 mm
- Altura: 45 mm
- Anchura: 13 mm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000
- Vida útil nominal: 2.000

## Características de la luz

- Aplicación: Aplicaciones especiales, Iluminación de acento
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2800 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 370 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2800 K
- Flujo luminoso: 370 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 12,1 lm/W

## Otras características

- Corriente de la bombilla: not applicable mA

## Potencia

- Factor de potencia (fracción): 1

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230 V
- Potencia equivalente: 40 W
- Consumo de energía: 28,0 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 28

#### Valores nominales

- Vida útil especificada: 2.000
- Flujo lumínico nominal: 370 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd

- Potencia nominal: 28 W

#### Especificaciones técnicas

- Regulable: Sí
- Base del casquillo: G9



Fecha de emisión:  
2025-08-30  
Versión: 0.760

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)