

PHILIPS

Bombilla de cápsula halógena


Halógeno

42 W (60 W)

G9

Blanco cálido

Regulable



8727900252910



Asombrosa luz brillante

Las bombillas de cápsula halógenas de Philips proporcionan una luz halógena nítida y brillante y sacan lo mejor de tus luminarias. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

Calidad de luz superior

- Regulable
- Luz natural brillante

Destacados

Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz natural brillante



Esta bombilla de cápsula de Philips proporciona una luz halógena natural y brillante. Utilízalas para realzar la belleza de tus luminarias.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Cápsula
- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Bombilla de cápsula no direccional
- Casquillo: G9
- Tecnología: Halógeno
- Acabado de la bombilla: Transparente

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 13 mm
- Altura: 45 mm
- Anchura: 13 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

Características de la luz

- Aplicación: Aplicaciones especiales, Iluminación de acento
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2800 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 590 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante s
- Temperatura de color correlacionada (Nom): 2800 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 15 lm/W
- Flujo luminoso: 590 lm

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 1

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 44,0 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): G
- Consumo de energía: 44 W

Valores nominales

- Vida útil especificada: 2.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 590 lm
- Potencia nominal: 44.0 W

Especificaciones técnicas

- Vida útil de las lámparas: 2.000 hora(s)
- Forma: Cápsula
- Coordenada Y de cromacidad: 0,409
- Coordenada X de cromacidad: 0,452
- Número de registro EPREL: 423239
- Referencia de medición de flujo: Sphere
- Regulable: Sí
- Base del casquillo: G9 | G9



Fecha de emisión:
2023-12-07
Versión: 0.808

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com