

PHILIPS


Bombilla espiral
fluorescente compacta

Serie de bajo consumo


60 W (270 W)

E27

Blanco cálido



8727900808247



Brillo asombroso y colores vivos

Las bombillas de bajo consumo Philips Tornado proporcionan una luz brillante y hacen que los colores parezcan más vivos. Gracias a su diseño compacto, esta bombilla espiral de bajo consumo cabe prácticamente en cualquier parte y te permite ahorrar energía y dinero hasta 10 años.

Luz brillante de alto rendimiento

- Luz brillante con un diseño moderno

Ahorra energía y dinero


- Larga duración: hasta 10 años
- Se ahorra hasta un 80 % en la factura eléctrica

Destacados

Luz brillante con un diseño moderno

Esta bombilla de bajo consumo de Philips está bien diseñada para accesorios abiertos de gran altura donde sea que necesites luz de brillo extra en uso profesional

Larga duración: hasta 10 años



Las bombillas de bajo consumo de Philips se han diseñado para durar. Con una duración de hasta 10 años, evitarás las complicaciones y costes de sustitución de las bombillas, a la vez que ahorras energía año tras año.

Hasta un 80% ahorro de energía

Esta bombilla utiliza hasta un 80% menos de energía que las fuentes de luz tradicionales, de forma que te permite a ahorrar dinero en las facturas de electricidad y cuidar el medio ambiente.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma de la lámpara: Bombilla espiral no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: Fluorescente compacto (CFLi)
- Regulable: No

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 102 mm
- Altura: 262 mm
- Anchura: 102 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 10 año
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Número de ciclos de apagado y encendido: 10.000
- Vida útil nominal: 10.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 6500 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida, Luz de día fría
- Flujo lumínico nominal: 4300 lm
- Tiempo de encendido: <= 0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 10 - 60 s
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 2700 K
- Flujo luminoso: 4.300 lm
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 71,63 lm/W

Otras características

- Corriente de la bombilla: 280 mA

Potencia

- Factor de potencia (fracción): 0.92

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.95
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia equivalente: 270 W
- Consumo de energía: 60,0 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 60

Especificaciones técnicas

- Coordenada Y de cromacidad: 420
- Coordenada X de cromacidad: 463
- Regulable: No
- Line Frequency: 50 or 60
- Base del casquillo: E27

Valores nominales

- Vida útil especificada: 10.000
- Flujo lumínico nominal: 4300 lm
- Potencia nominal: 60 W



Fecha de emisión:
2025-08-30
Versión: 0.810

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com