

PHILIPS

Bombilla espiral
fluorescente compacta


Tornado

32 W (150 W)

E27

Blanco cálido

No regulable



8727900886580



Brillo asombroso y colores vivos

Las bombillas de bajo consumo Philips Tornado proporcionan un brillo asombroso y hacen que los colores parezcan más vivos. Gracias a su diseño compacto, esta bombilla espiral de bajo consumo cabe prácticamente en cualquier parte y te permite ahorrar energía y dinero hasta 8 años.

Luz brillante de alto rendimiento


- Brillo y eficiencia asombrosos

Ahorra energía y dinero

- Hasta un 80% ahorro de energía
- Larga duración: hasta 8 años

Destacados

Brillo asombroso



Un aumento del brillo suele implicar un aumento del consumo de energía. Pero con las bombillas de bajo consumo de Philips puedes disfrutar de una luz perfectamente brillante y energizante, a la vez que ahorras energía y dinero. Perfectas para la iluminación para tareas visuales en oficinas (en casa) y

otros espacios que requieren un brillo adicional.

Hasta un 80% ahorro de energía



Esta bombilla utiliza hasta un 80% menos de energía que las fuentes de luz tradicionales, de forma que te permite ahorrar dinero en las facturas de electricidad y cuidar el medio ambiente.

Larga duración: hasta 8 años



Las bombillas de bajo consumo de Philips se han diseñado para durar. Con una duración de hasta 8 años, evitarás las complicaciones y costes de sustitución de las bombillas, a la vez que ahorras energía año tras año.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: No
- Forma de la lámpara: Bombilla espiral no direccional
- Casquillo: E27
- Tecnología: Fluorescente compacto (CFLi)

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 74 mm
- Altura: 152 mm
- Anchura: 74 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 8 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.65
- Vida útil nominal: 8.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

Características de la luz

- Aplicación: Brillo adicional
- Ángulo de apertura: not applicable °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 2255 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 5 - 40 s

Otras características

- Corriente de la bombilla: 140 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.6
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 32 W
- Potencia equivalente: 150 W

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: not applicable °
- Vida útil especificada: 8.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 2255 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Potencia nominal: 32 W

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8727900886580
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso bruto: 0,142 kg
- Altura: 18,500 cm
- Longitud: 8,200 cm
- Anchura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 929689301303



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.577

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com