

# PHILIPS

Lámpara lineal  
halógena

Halógeno

240 W (300 W)

R7s

Blanco cálido

Regulable



8727900922233



## Luz natural brillante

Las bombillas lineales Philips Halogen proporcionan una luz halógena brillante y nítida. Estas bombillas halógenas se han diseñado para crear luz y sombra en casa y aumentar el interés y la intriga. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

### Calidad de luz superior

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

# Destacados

## Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

## Luz brillante, contrastes bien definidos

Con la luz brillante de estas bombillas de Philips, el contraste se marca mejor, las letras se vuelven más definidas y la visibilidad mejora. La luz brillante es más relajante para tus ojos y permite un mejor enfoque.

# Especificaciones

## Características de la bombilla

- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Luz lineal no direccional
- Casquillo: R7s
- Tecnología: Halógeno

## Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 11 mm
- Altura: 118 mm
- Anchura: 11 mm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

## Características de la luz

- Aplicación: Brillo adicional, Aplicaciones especiales
- Ángulo de apertura: not applicable °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2900 K
- Categoría de color de luz: Blanca cálida
- Flujo lumínico nominal: 4900 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: Punto de contacto

## Otras características

- Corriente de la bombilla: not applicable mA

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 240 W
- Potencia equivalente: 300 W

## Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: not applicable °
- Vida útil especificada: 2.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 4500 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Potencia nominal: 240 W

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8727900922233
- Peso neto: 9,000 g
- Peso bruto: 21,000 g
- Altura: 12,000 cm
- Longitud: 1,800 cm
- Anchura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 924572044228



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.696

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)