

PHILIPS

Lámpara lineal
halógena


Halógeno

400 W (500 W)

R7s

Blanco cálido

Regulable



8727900922318



Luz natural brillante

Las bombillas lineales Philips Halogen proporcionan una luz halógena brillante y nítida. Estas bombillas halógenas se han diseñado para crear luz y sombra en casa y aumentar el interés y la intriga. Todos los productos Philips Halogen son totalmente regulables.

Calidad de luz superior

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

Destacados

Regulable

Controla el nivel de luz como necesites. Regulable con todos los reguladores, esta bombilla halógena de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

Luz brillante, contrastes bien definidos

Con la luz brillante de estas bombillas de Philips, el contraste se marca mejor, las letras se vuelven más definidas y la visibilidad mejora. La luz brillante es más relajante para tus ojos y permite un mejor enfoque.

Especificaciones

Características

- Regulable: Sí
- Forma de la lámpara: Luz lineal no direccional
- Casquillo: R7s
- Tecnología: Halógeno

Dimensiones de la bombilla

- Diámetro: 11 mm
- Altura: 118 mm
- Anchura: 11 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 2 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.8
- Vida útil nominal: 2.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 8.000

Características de la luz

- Aplicación: Brillo adicional, Aplicaciones especiales
- Ángulo de apertura: not applicable °
- Índice de reproducción cromática (IRC): 100
- Temperatura del color: 2900 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 8600 lm
- Tiempo de encendido: 0 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Otras características

- Corriente de la bombilla: not applicable mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 1
- Voltaje: 230 V
- Potencia: 400 W
- Potencia equivalente: 500 W

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: not applicable °
- Vida útil especificada: 2.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 8500 lm
- Intensidad nominal máxima: not applicable cd
- Potencia nominal: 400 W

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8727900922318
- Peso neto: 9,000 g
- Peso bruto: 21,000 g
- Altura: 12,000 cm
- Longitud: 1,800 cm
- Anchura: 14,000 cm
- Número de material (12NC): 924572144228



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.699

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com