

PHILIPS

Seinävalaisin

myGarden

Kesäkuu

Harmaa



16246/87/16



Aina valoisaa, kun tulet kotiin

Lisää nykyaikaista tyyliä puutarhaasi. Tämä liike-tunnistimella varustettu vaaleanharmaa Philips myGarden -seinävalaisin herättää huomiota tyylikkäällä muodollaan. Energiatehokas valaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa ja toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi joka kerta kun tulet kotiin.

Valo toivottaa sinut tervetulleeksi

- Lämmin ja rauhoittava valo
- Helposti asennettava liike-tunnistin

Täytä puutarhasi valolla

- Koristevalaisimet ulkokäyttöön
- Valitse nykyaikaiseen tyyliin
- Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön
- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Valaise puutarhasi korkealaatuisilla valaisimilla


- Energiaa säästävä
- Mukana aina Philips-lamppu
- Tehokasta valoa

Ota käyttöön helpokäyttöiset ulkovalaisimet

- Säänkestävä


Kohokohdat

Lämmin ja rauhoittava valo



Liiketunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun saavut kotiin ja kun joku tulee vierailulle.

Helposti asennettava liiketunnistin



Yksinkertaisen asennuksen ansiosta on helppo valita, milloin tunnistin sytyttää valot, ja miten pitkään ne pysyvät päällä.

Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseenvangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistisiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.

Valitse nykyaikaiseen tyyliin

Tämä Euroopassa suunniteltu valaisin soveltuu ainutlaatuisen muotoilun ansiosta erinomaisesti nykyaikaisen tyylin luomiseen.

Valitse seinävalaisimet ulkokäyttöön

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

Laadukas materiaali

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

Energiaa säästävä



Tämä Philips-valaisin säästää energiaa verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ja pienentää sähkölaskuasi. Lisäksi suojelet samalla ympäristöä.

Mukana aina Philips-lamppu



Saat parhaan valotehosteen käyttämällä valaisimen mukana toimitettuja energiatehokkaita Philips EcoLamp -lamppuja.

Tehokasta valoa



Tämä ulkovalaisin tuottaa lämpimän valkoista valoa, joka valaisee koko puutarhan tai terassin.

Säänkestävä



Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa ulkotiloissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso osoittaa suojauksen kosteudelta ja pölyltä. IP-luokitus ilmaistaan kahdella suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän lampun luokitus on IP44: se on roiskevesisuojaattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Harmaa
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 10 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säännestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: Kyllä

Puutarha

- Puutarha: Etupiha

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,558 kg
- Kokonaiskorkeus: 195 mm
- Kokonaispituus: 195 mm
- Kokonaisleveys: 135 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisvalovirta (piilotettu): 741
- Mukana toimitettavan lampun teho luumeneina: 741
- Valonlähdettä vastaava perinteinen hehkulamppu: 60
- Hehkulampputekniikka: LED
- Valon väri: lämmin valkoinen
- Verkkovirta: 50–60 Hz
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- Kanta/kupu: E27
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12 W
- Vaihtolampun enimmäisteho: 12
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 1



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.383

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com